

Leuchtdichtung MC-LD-230AC

Teilenummer: 19146

FESTO



Datenblatt

Merkm	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	1.6 g
Elektrischer Anschluss	Form A nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform MSC
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0.33 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe	transparent