

# Führungseinheit FEN-20- -GF

Teilenummer: 19169

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	2 mm...250 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Verschiebekraft	15 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	12 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	873 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	12 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	42 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.7 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert