

KMTR-M-BSM-50/63/80-7

Motorkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 192335

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformität (CE)	CE
Umgebungstemperatur minimal Standard	-40 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel/Stecker
Anzahl Adern	8
Länge Anschlusskabel	7000 mm
Durchmesser Anschlusskabel	11,3 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)