


Wartungseinheit LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA

Teilenummer: 192440

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul Filterregler mit Manometer |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi |
| Druckregelbereich | 0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 5200 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 2600 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |