

Steckdose
MSSD-C-S-M16
Teilenummer: 192748

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	10
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	38 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose Form A
Kabeldurchmesser	5.5 mm...8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0.5 mm ² ...1 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz