


Balgzylinder EBS-80-110

Teilenummer: 193794

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt, für kleine Einbauträume geeignet.
Rückhubbewegungen dürfen nur unter einem Mindestdruck von 0,9 bar
erfolgen, um ein sachgemäßes Einrollen des Schlauchrollbalges zu
gewährleisten (Beschädigungsgefahr der Membrane)
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	100 mm
Hub	110 mm
Max. Höhe ausgefahren	205 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	95 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0,9 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft geölte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	350 N
Produktgewicht	400 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Balg	CR