


Axialbausatz
EAMM-A-D32-60P
Teilenummer: 1956054

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	59.7 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D32 D32C
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform