

Lötsocket PCBC-A-10

Teilenummer: 197261

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Lötsocket
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	5 g
Gebindegröße	10
Elektrischer Anschluss	2-polig
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-40 °C...115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA