

Anschlussblock MHP2-PR10-3

Teilenummer: 197446

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33	M7
Pneumatischer Anschluss 3/11	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung