

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-1,5-BL

Teilenummer: 197589

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1.5 m
Außen-Ø	4 mm
Blocklänge	0.384 m
Innen-Ø	2.6 mm
Wickeldurchmesser	25 mm
Windungszahl	70
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	42 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)