

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-6-BL

Teilenummer: 197592

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitslänge                       | 6 m                                                                                                                |
| Außen-Ø                            | 6 mm                                                                                                               |
| Blocklänge                         | 1.214 m                                                                                                            |
| Innen-Ø                            | 4 mm                                                                                                               |
| Wickeldurchmesser                  | 46 mm                                                                                                              |
| Windungszahl                       | 168                                                                                                                |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                  |
| Zulassung                          | TÜV                                                                                                                |
| Zertifikat ausstellende Stelle     | B 013277 0506 00                                                                                                   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                              |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur                | -35 °C...60 °C                                                                                                     |
| Produktgewicht                     | 350 g                                                                                                              |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm<br>für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter<br>für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm |
| Farbe                              | blau                                                                                                               |
| Shore-Härte                        | D 52 +/-3                                                                                                          |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-U(PU)                                                                                                          |