

# Spiral-Kunststoffschlauch

## PUN-12X2-S-6-BL

FESTO

Teilenummer: 197601



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	6 m
Außen-Ø	12 mm
Blocklänge	0,98 m
Innen-Ø	8 mm
Wickeldurchmesser	95 mm
Windungszahl	64
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 MPa...1 MPa -0,95 bar...10 bar -13,775 psi...145 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0527 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	1300 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)