

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Teilenummer: 197620

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Ø	6 mm
Blocklänge	0,488 m
Innen-Ø	4 mm
Wickeldurchmesser	46 mm
Windungszahl	23
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 MPa...1 MPa -0,95 bar...10 bar -13,775 psi...145 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	102 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)