

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

Teilenummer: 197624

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	2 m
Außen-Ø	8 mm
Blocklänge	0.648 m
Innen-Ø	5.7 mm
Wickeldurchmesser	60 mm
Windungszahl	27
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	280 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)