

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Teilenummer: 197627

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	2 m
Außen-Ø	10 mm
Blocklänge	0.66 m
Innen-Ø	7 mm
Wickeldurchmesser	80 mm
Windungszahl	22
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	490 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)