

Spiral-Kunststoffschlauch PPS-4-7,5-1/4-BL

Teilenummer: 19798

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	7.5 m
Außen-Ø	6.3 mm
Blocklänge	0.34 m
Innen-Ø	4.7 mm
Wickeldurchmesser	75 mm
Windungszahl	44
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...21.2 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	249 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G1/4
Farbe	blau
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Knickschutz	Stahl verzinkt
Werkstoff Schlauch	PA12-P