

Flexo-Kupplung FK-M12

Teilenummer: 2064

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	210 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Buchse	Stahl verzinkt
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kugelbolzen	Einsatzstahl
Werkstoff Kugelscheibe	Einsatzstahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt