# Kupplungsstecker
# KS4-N-9

Teilenummer: 2153



## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennweite | 7 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 711 l/min...1134 l/min |
| Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778 | 770.7 l/min...1229.3 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 18 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Schlauchtülle 9 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation | Messing, vernickelt |