

Kupplungsstecker KS4-3/8-A

Teilenummer: 2155

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	756 l/min...1323 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	819.5 l/min...1434.1 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	21.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	29 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gewindedichtung	PA66-GF30 / TPE-U
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt