

Flexopneu-Schlauch P-19-SW

Teilenummer: 2235
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	31 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	200 mm
Innen-Durchmesser	19 mm
Min. Biegeradius	60 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,649 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecktüle Innen-Ø 19 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 71 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	EPDM SBR