


Axialbausatz
EAMM-A-D40-60H-S1
Teilenummer: 2256401

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	67.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	570 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform