

**Axialbausatz**  
**EAMM-A-P6-38A-60P**  
Teilenummer: 2264375



**Datenblatt**

| Merkmal                             | Wert                   |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nennlänge                           | 21 mm                  |
| Einbaulage                          | beliebig               |
| Max. Drehzahl                       | 8000 1/min             |
| LABS-Konformität                    | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur                     | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 0 - 95 %               |
| Schutzart                           | IP40                   |
| Umgebungstemperatur                 | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment               | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment            | 6.5 Nm                 |
| Produktgewicht                      | 210 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator         | P6-38A                 |
| Schnittstellencode Motor In         | 60P                    |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 38A                    |
| Werkstoff-Hinweis                   | RoHS konform           |