

# Verbindungsleitung NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

FESTO

Teilenummer: 2384165



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	28 g
Elektrischer Anschluss 1	2x Dose gewinkelt, M12, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gewinkelt, M8, 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	2 A
Kabellänge	0.2 m
Kabeldurchmesser	2.9 mm
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 °C...80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)