

Spannhülse EAMH-50-6-C13.6

Teilenummer: 2428479

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.43 kgmm ²
Produktgewicht	19 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform