

Spannhülse EAMH-145-24-C34

Teilenummer: 2429592

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|----------------------|
| Baugröße | 145 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 4000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 30 kgmm ² |
| Produktgewicht | 177 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |