

Spannhülse EAMH-145-25-C34

Teilenummer: 2429593

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	28,1 kgmm ²
Produktgewicht	165 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform