

Dichtring NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Teilenummer: 2652517

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) Wasserdampf
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...120 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	20 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	0.05 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PEEK