


# Axialbausatz EAMM-A-D50-100A

Teilenummer: 2733784

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge                   | 83.2 mm                |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm                  |
| Produktgewicht              | 1140 g                 |
| Schnittstellencode Aktuator | D50                    |
| Schnittstellencode Motor In | 100A                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |