


Axialbausatz EAMM-A-D50-80P-S1

Teilenummer: 2734289

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	80.7 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	890 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	80P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform