

Axialbausatz EAMM-A-D50-80G-S1

Teilenummer: 2734291

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 93.4 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 34.8 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 17 Nm |
| Produktgewicht | 1190 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D50 |
| Schnittstellencode Motor In | 80G |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |