

Spannhülse EAMH-86-10-C27.3

Teilenummer: 2789230

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	10.1 kgmm ²
Produktgewicht	114 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform