

Spannhülse EAMH-60-11-C18.1-P

Teilenummer: 2789343

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 1.31 kgmm ² |
| Produktgewicht | 35 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |