

**Parallelbausatz**  
**EAMM-U-86-D50-60H-102**  
Teilenummer: 2803326

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 86                    |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                   |
| Max. Drehzahl               | 5000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III    |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.25 Nm               |
| Übertragbares Drehmoment    | 9.5 Nm                |
| Produktgewicht              | 2500 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | D50B                  |
| Schnittstellencode Motor In | 60H                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |