


# Rundzylinder DGS-40- -S2

Teilenummer: 2807  
Auslaufprodukt

FESTO

ohne Endlagendämpfung.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 ... 2.000 mm
Kolben-Durchmesser	40 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Positionserkennung	ohne
Varianten	Durchgehende Kolbenstange
Betriebsdruck	0,6 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	633 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	633 N
Pneumatischer Anschluss	G1/4