


Flanschbefestigung EAHH-V2-50-R1

Teilenummer: 2827589

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Basierend auf Norm	ISO 15552
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Max. Belastbarkeit	5 kN
Produktgewicht	496 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei