

# Anschlussblock MRS-2

Teilenummer: 2844247

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                | 2                                      |
| Max. Anzahl Ventilplätze                | 2                                      |
| Betriebsdruck                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 2.5 Nm                                 |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage       | 4 Nm                                   |
| Produktgewicht                          | 365 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1               | G3/8                                   |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussplatte               | Aluminium-Knetlegierung                |