

Anschlussblock MRS-4

Teilenummer: 2844348

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2.5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	4 Nm
Produktgewicht	650 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung