


Motorflansch EAMF-A-77A-80G-S1

Teilenummer: 2933286

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	484 g
Schnittstellencode Motor In	80G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	77A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform