

Verteilerblock FR-4-1/4

Teilenummer: 2960

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11.5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Produktgewicht	68 g
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert