

Überwurfmutter MCK-PK-4

Teilenummer: 2965

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M10x1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform