

T-Schlauchverbindung T-PK-2

Teilenummer: 30919

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	1.5 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM