


Steckdosenleitung KMF-1-230AC-2.5

Teilenummer: 30936

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2.5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze