

# Stecknippel-Verschraubung CRCN-M5-PK-2

Teilenummer: 30985

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1.5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	1.8 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung	NBR hochlegierter Stahl rostfrei