

Lagerbock LNG-80

Teilenummer: 33894

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	80
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Max. Belastbarkeit	6 kN
Produktgewicht	805 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Kugelgraphitguss
Werkstoff Lager	PA