


ODER-Glied OS-1/2

Teilenummer: 3427

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	5000 l/min
Betriebsdruck	1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	12 mm
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform