



# Magnetventil MYH-5/2-M5-L-LED

Teilenummer: 34309

FESTO

Mini-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennndurchfluss	190 l/min
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	2,3 mm
Steuerart	vorgesteuert
Schaltzeit aus	23 ms
Schaltzeit ein	12 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkenwerte	24V DC: 1,8W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	65 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte M5
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte M5
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte M5
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss