


# Zeitverzögerungsventil VZA-3-1/4

Teilenummer: 3434

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsdruck	0 bar...10 bar
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	600 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0 s...30 s
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8 G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform