


Führungseinheit FENG-40- -GF

Teilenummer: 34482

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	10 mm...500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Verschiebekraft	30 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	31 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	2480 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	31 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	57 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.7 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert