

# Führungseinheit FENG-80- -GF

Teilenummer: 34485

**FESTO**



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Hub	10 mm...500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Verschiebekraft	70 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	4955 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	76 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	10720 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	76 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	54 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	3.9 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl