

Führungseinheit FENG-63-400-KF

Teilenummer: 34519

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Hub	400 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft Fy	1260 N
Max. Kraft Fy statisch	1600 N
Max. Kraft Fz	1260 N
Max. Kraft Fz statisch	1600 N
Max. Moment Mx	75 Nm
Max. Moment Mx statisch	95 Nm
Max. Moment My	90 Nm
Max. Moment My statisch	115 Nm
Max. Moment Mz	90 Nm
Max. Moment Mz statisch	115 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	7370 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert